


HS-9941 山田氏角膜移植マーカー



全体長 110mm / 64チタン / ¥275,000

全層角膜移植（PKP）、深層層状角膜移植（DALK）、表層角膜移植（LKP）における本縫合用のマーカーです。ウイング（刃）の長さや位置が本縫合時の針の刺入点と刺出点に一致するように放射状にデザインされています。円錐角膜などの7.75mm移植片、水疱性角膜症の8.25mm移植片のどちらでも本製品でマーキングできます。マーキング通りに縫合できれば不正乱視や高次収差が軽減化できることが期待されます。

本製品は16針縫合専用となります。

前房が十分に膨らんだ状態であればより正確にマークできます。

本製品と5.5mmサークルマーカーとの併用をお勧めいたします。5.5mmサークルマーカーによるマークが本製品との刺入点と一致します。

ご考案：山口大学医学部眼科 山田 直之 先生

※参考：中山書店「眼科診療エクレール8最新眼科診療トラブルシューティング」内「全層角膜移植術」